



WH101869F

Insert: Poussoir à clé sans cylindre / 1 pôle avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Nombre de pôles 1

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Matière

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Profondeur 49 mm

Profondeur de montage 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 72 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Textes

Inscription Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »

Type de commutation Contact inverseur avec position nulle 1-pôle

Produit compatible avec basico encastré, basico monté en saillie, kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend

Gammes compatibles basico encastré, basico monté en saillie, hager kallysto, kallysto encastré, kallysto montage en saillie