



WH101910F

Insert: Interrupteur/poussoir rotatif pour store avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Tension

Tension nominale 250 - 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Matière

Matière Métal, Plastique

Finition Mat

Traitement de surface Non traité