



WH102602F

Insert: Pousoir universel 2 fois sans LED avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Nombre de pôles 2

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Matière

Finition Mat

Matière Métal, Plastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Profondeur de montage 17,50 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 21 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Textes

Inscription Sans inscription

Type de raccordement Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis

Produit compatible avec basico encastré, basico monté en saillie, kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend

Gammes compatibles basico encastré, basico monté en saillie, kallysto encastré, kallysto montage en saillie