



WH102612F

**Insert: Pousoir universel 2 fois avec LED avec plaque de fixation**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Architecture**

Nombre de pôles 2

**Installation, montage**

Montage Encastré, En saillie

**Commandes et indicateurs**

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

**Matière**

Finition Mat

Matière Métal, Plastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

**Dimensions**

Profondeur de montage 17,50 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 21 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Textes**

Inscription Sans inscription

Type de raccordement Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis

Produit compatible avec basico encastré, basico monté en saillie, kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend

Gammes compatibles basico encastré, basico monté en saillie, kallysto encastré, kallysto montage en saillie