



WH102616F

Insert: Pousoir universel 4/6 fois avec LED avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Nombre de pôles 6

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 6

Matière

Finition Mat

Matière Métal, Plastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Profondeur de montage 17,50 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 21 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Textes

Inscription Sans inscription

Type de raccordement Avec borniers de raccordement enfichables. Avec bornes à vis

Produit compatible avec kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend

Gammes compatibles kallysto encastré, kallysto montage en saillie