



WH103005F

Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase desc. 20-500W

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Matière Thermoplastique

Dimensions

Profondeur de montage 33 mm

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 52 mm

Textes

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

Principe de variation Coupure de phase descendante

Type de raccordement Avec bornes à vis