



WH103407F

**Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase asc. 20-500VA**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension de service 230 - 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Matière Duroplast

**Dimensions**

Profondeur de montage 33 mm

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 52 mm

**Textes**

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

Principe de variation Coupure de phase montante

Type de raccordement Avec bornes à vis