



WH103407F

## Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase asc. 20-500VA

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension de service 230 - 230 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Matière

Matière Duroplast

#### Dimensions

Profondeur de montage 33 mm

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 52 mm

#### Textes

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

Principe de variation Coupure de phase montante

Type de raccordement Avec bornes à vis