



WH104406F

Insert avec plaque de fixation: Thermostat chauffage au sol avec interrupteur

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Compatible IFTTT Non

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 230 V AC

Fréquence assignée 50 Hz

Intensité du courant

Courant de commutation 10 A

Dimensions

Profondeur de montage 40 mm

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Connexion

Section de conducteur 1.5...2.5 mm²

Type de raccordement avec bornes à vis

Configuration

Plage de réglage de température ambiante 10...40 °C

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Identification

Applications Régulation HVAC

Instructions

Texte d'indication Plage de réglage de la température réglable