



**Insert: Prise type 13/23 avec plaque de fixation**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Raccordement**

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 42 mm

Profondeur de montage 37 mm

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 39 mm

**Matière**

Finition Mat

Matière Métal, Plastique, Thermoplastique

**Installation, montage**

Montage Encastré, En saillie

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13/23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

WH105853F

**Capacité**

---

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Textes**

---

Inscription	Sans inscription
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	basico encastré, basico monté en saillie, kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend