



WH105854F

Insert: Prise type 13/23 avec bornes à vis avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 V

Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm²

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 42 mm

Profondeur de montage 37 mm

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 40 mm

Matière

Finition Mat

Matière Métal, Plastique, Thermoplastique

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	---

Produit compatible avec	basico encastré, basico monté en saillie, kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend
-------------------------	---