



WH106007F

Insert: Prise type 13 SIDOS FI/RCCB = 30mA avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Tension

Tension nominale 230 V

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 39 mm

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 56 mm

Matière

Matière Thermoplastique

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Equipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Capacité

Nombre de modules 1

Produit compatible avec basico encastré, basico monté en saillie, kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend