



WH106007F

Insert: Prise type 13 SIDOS FI/RCCB = 30mA avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Tension

Tension nominale 230 V

Tension nominale 230 - 230 V

Connectivité

Type de connecteur/prise USB Norme suisse type 13

Type de montage Fixation par vis

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 39 mm

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 56 mm

Nombre d'unités 1

Matière

Matière Thermoplastique

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Équipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Capacité

Nombre de modules 1

Produit compatible avec basico encastré, basico monté en saillie, kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend