



WH106457F

**Insert avec plaque de fixation: 3x T13/23 - 1x séparée avec bornes enfichables**

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 42 mm

Profondeur de montage 37 mm

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 39 mm

#### Matière

Finition Mat

Matière Métal, Plastique, Thermoplastique

#### Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Capacité**

---

Nombre de modules	3
-------------------	---

**Textes**

---

Inscription	Sans inscription
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	basico encastré, basico monté en saillie, kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend