



WH108801F

**Insert petite combinaison: 2x poussoir F-O/ 2 pôles + T13 + plaque de fixation**

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Profondeur de montage 40 mm

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Matière

Couleur Bleu

Code RAL 5012

Matière Duroplast

Finition Mat

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

##### Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Non

Insert central rotatif Non

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

##### Textes

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect