



WH11100200B

basico ENC 77x77mm: S1(3+3) 2x lumineux, Plaque de fixat. + disque frontal Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
 Élément de base avec plaque d'adaptateur

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Dimensions

Profondeur de montage 13 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Textes

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Avec 2 cartouches lumineuses à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle

Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1