



WH11100200B

**basico ENC 77x77mm: S1(3+3) 2x lumineux, Plaque de fixat. + disque frontal Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Dimensions**

Profondeur de montage 13 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande Poussoir double

**Textes**

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Avec 2 cartouches lumineuses à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle

Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1