



WH11100300B

**basico ENC 77x77mm: S1(3+3)/1x lumineux Plaque de fixat. + disque frontal Blanc**

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

##### Identification

Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

##### Dimensions

Profondeur de montage 13 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

##### Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

##### Textes

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1