



WH11120100A

**basico: Interrupteur S3/2 pôles avec face pour combinaison Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Dimensions**

Profondeur de montage 13,1 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche

**Textes**

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation Interrupteur inverseur S3 2-pôles