



WH11130100A

basico: Poussoir avec face pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Nombre de pôles 1

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

Matière

Couleur Blanc

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Connectivité

Type de connection / prise QuickConnect

Dimensions

Profondeur 44,1 mm

Profondeur de montage 13,1 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Inscription Sans inscription

Type de commutation Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Produit compatible avec basico encastré, basico monté en saillie

