

WH11130100B

basico encastré 77x77mm: Poussoir Plaque de fixat. + disque frontal Blanc

Caractéristiques techniques

Courant de commutation	10 A
courant de commutation	10 A
Tension	
Tension nominale	250 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Architecture	
Nombre de pôles	1
Nombre de poles	-
Installation, montage	
Montage	Encastré
Commandes et indicateurs	
Contact d'acquittement	Non
Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Bouton -poussoir simple
Matière	
Couleur	Blanc
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non
Connectivité	
Type de connection / prise	QuickConnect
Dimensions	
Profondeur	44,1 mm
Profondeur de montage	13,1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	31 mm
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02
Textes	
Inscription	Sans inscription
•	P

Type de commutation	Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Produit compatible avec	basico encastré, basico monté en saillie
Gammes compatibles	basico encastré, basico monté en saillie