



WH11130205A

**basico: Pousoir lumineux avec face pour combinaison Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Architecture**

Nombre de pôles 1

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Commandes et indicateurs**

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

**Matière**

Couleur Noir

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect

**Dimensions**

Profondeur 50,1 mm

Profondeur de montage 13,1 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 37 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Textes**

Inscription Sans inscription

Type de commutation Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux<br/>

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Produit compatible avec basico encastré, basico monté en saillie

