



WH11140300A

basico: 2x poussoir, avec face pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Nombre de pôles 2

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Matière

Couleur Blanc

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Dimensions

Profondeur 45 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Inscription Sans inscription

Type de commutation Série contact inverseur à bouton-poussoir

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Produit compatible avec basico encastré, basico monté en saillie

Gammes compatibles basico encastré, basico monté en saillie