



WH11140300B

**basico encastré 77x77mm: 2x poussoir, Plaque de fixat. + disque frontal Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Architecture**

Nombre de pôles 2

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Commandes et indicateurs**

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

**Matière**

Couleur Blanc

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

**Connectivité**

Type de connection / prise QuickConnect

**Dimensions**

Profondeur 45 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Textes**

Inscription Sans inscription

Type de commutation Série contact inverseur à bouton-poussoir

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Produit compatible avec basico encastré, basico monté en saillie

Gammes compatibles basico encastré, basico monté en saillie