



WH11140305A

### basico: 2x poussoir avec face pour combinaison Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Architecture

Nombre de pôles 2

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

##### Matière

Couleur Noir

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

##### Connectivité

Type de connection / prise QuickConnect

##### Dimensions

Profondeur 45 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

##### Textes

Inscription Sans inscription

Type de commutation Série contact inverseur à bouton-poussoir

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Produit compatible avec basico encastré, basico monté en saillie

Gammes compatibles basico encastré, basico monté en saillie