



WH11180705A

basico: Poussoir pivotant/1p/ 0<-1 /0+30° avec face pour combinaison Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Nombre de pôles 1

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

Matière

Couleur Noir

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Profondeur 66 mm

Profondeur de montage 25 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 41 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Inscription Avec inscription « 0 ← 1 »

Type de commutation Contact à fermeture

Type de raccordement Avec bornes à vis

Produit compatible avec basico encastré, basico monté en saillie

Gammes compatibles basico encastré, basico monté en saillie