



WH11180800A

**basico: poussoir pivotant/2 pôles/ 0<-1 / avec face pour combinaison Blanc**

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Architecture

Nombre de pôles 2

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

##### Matière

Couleur Blanc

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

##### Dimensions

Profondeur 74 mm

Profondeur de montage 25 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 49 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

##### Textes

Inscription Avec inscription « 0 ← 1 »

Type de commutation 2NO, bornes d'entrée séparées

Type de raccordement Avec bornes à vis

Produit compatible avec basico encastré, basico monté en saillie

Gammes compatibles basico encastré, basico monté en saillie