



WH11184800A

basico: Pousoir à clé/2 pôles/ 1->0 /KABA8 avec face pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Nombre de pôles 2

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Type de bouton pousoir Bouton -pousoir simple

Matière

Couleur Blanc

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Profondeur 70,5 mm

Profondeur de montage 8,5 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 62 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Inscription Avec inscription « 0 ← 1 »

Type de commutation 2NO, bornes d'entrée séparées

Produit compatible avec basico encastré, basico monté en saillie

Gammes compatibles basico encastré, basico monté en saillie