



WH11184905B

**basico ENC: Poussoir à clé/1p/ 2->0<-1 / + pl. de fix. + disque frontal Noir**

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant de commutation 25 A

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Architecture

Nombre de pôles 1

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

#### Matière

Couleur Noir

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

#### Dimensions

Profondeur 70,5 mm

Profondeur de montage 8,5 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 62 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

#### Textes

Inscription Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »

Type de commutation Contact inverseur avec position nulle 1-pôle

Produit compatible avec basico encastré, basico monté en saillie

Gammes compatibles basico encastré, basico monté en saillie