



WH11191000A

basico: Interrupteur/poussoir rotatif pour store + face pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 250 - 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Matière

Couleur Blanc

Matière Duroplast

Finition Brillant

Traitement de surface Non traité