



WH11191000B

basico ENC: Interrupteur/poussoir rotatif pour store + pl. de fix. + face Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 250 - 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Matière

Couleur Blanc

Matière Duroplast

Finition Brillant

Traitement de surface Non traité