



WH11191300A

basico: Interrupteur store 230VAC avec face pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Pousoir simple

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 250 - 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Capacité

Nombre de modules 0

Matière

Couleur Blanc

Matière Duroplast

Finition Brillant

Traitement de surface Non traité