



WH11191305B

basico ENC 77x77mm: Store 230VAC avec plaque de fixation + face Noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Pousoir simple

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 250 - 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Capacité

Nombre de modules 0

Matière

Couleur Noir

Matière Duroplast

Finition Brillant

Traitement de surface Non traité