



WH11300500A

**basico: Variat. rotatif à coup. de phase desc. 20-500W + face combinaison Blanc**

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension de service 230 - 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Matière Duroplast

##### Dimensions

Profondeur de montage 21 mm

Hauteur 59 mm

Largeur 59 mm

Profondeur 54 mm

##### Textes

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

Principe de variation Coupure de phase descendante

Type de raccordement Avec bornes à vis