



WH11300500C

basico encastré complet: Variat. rotatif à coup. de phase desc. 20-500W / Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Matière Duroplast

Dimensions

Profondeur de montage 21 mm

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 54 mm

Textes

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

Principe de variation Coupure de phase descendante

Type de raccordement Avec bornes à vis