



WH11340700B

**basico ENC: Variat. rotatif à coup. ph. asc. -600W + pl. de fix. + face Blanc**

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension de service 230 - 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Matière Duroplast

##### Dimensions

Profondeur de montage 33 mm

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 55 mm

##### Textes

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

Principe de variation Coupure de phase montante

Type de raccordement Avec bornes à vis