



WH11430200A

**basico: Var. Rot. à coup. ph. desc./asc. 400W LED 90W + face combinaison Blanc**

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension de service 230 - 230 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Matière Duroplast

#### Dimensions

Ø de la dimension de l'axe 4 mm

Profondeur de montage 21 mm

Hauteur 59 mm

Largeur 59 mm

Profondeur 46 mm

#### Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

#### Éclairage

Lampes LED réglables 230 V 3 - 100 W

#### Textes

Entrée de poste auxiliaire Avec entrée de poste auxiliaire pour bouton-poussoir (NO) avec commande centralisée, Avec entrée auxiliaire pour variateur rotatif universel

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

Fusible Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

Mode de montage Pour fixation par vissage

Principe de variation Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage

Tension Vérification de la tension possible sans démontage

Type de raccordement Avec bornes à vis