



WH11585305B

basico ENC: T23 avec bornes enfichables Plaque de fixat. + cuvette frontale Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Raccordement

Section du conducteur	1,0 - 2,5 mm ²
-----------------------	---------------------------

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	36,7 mm
--------------------------------------	---------

Profondeur de montage	7 mm
-----------------------	------

Hauteur	77 mm
---------	-------

Largeur	77 mm
---------	-------

Profondeur	43,7 mm
------------	---------

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Code RAL	9005
----------	------

Finition	Brillant, Mat
----------	---------------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
-------------------------------------	----------------------

Insert central rotatif	Non
------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Capacité	
Nombre de modules	1
Textes	
Inscription	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Produit compatible avec	basico encastré, basico monté en saillie