



WH11585405A

basico: Prise type 23 avec bornes à vis avec face pour combinaison Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 V

Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm²

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 37 mm

Profondeur de montage 7,5 mm

Hauteur 52 mm

Largeur 58 mm

Profondeur 44,5 mm

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Brillant, Mat

Matière Duroplast

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Capacité	
Nombre de modules	1
Textes	
Inscription	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	basico encastré, basico monté en saillie