



WH11585406A

**basico: Prise type 23 avec bornes à vis, avec face pour combinaison Orange**

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

##### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 37 mm

Profondeur de montage 7,5 mm

Hauteur 52 mm

Largeur 58 mm

Profondeur 44,5 mm

##### Matière

Couleur Orange

Code RAL 2004

Finition Brillant, Mat

Matière Duroplast

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
<b>Accessoires</b>	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
<b>Capacité</b>	
Nombre de modules	1
<b>Textes</b>	
Inscription	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	basico encastré, basico monté en saillie