



WH11588300A

basico: T23 avec LED d'état/bornes enfich. avec face pour combinaison Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

##### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 36,7 mm

Profondeur de montage 7,5 mm

Hauteur 46 mm

Largeur 58 mm

Profondeur 44,2 mm

##### Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Brillant

Matière Duroplast

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

---

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

---

**Capacité**

Nombre de modules 1

---

**Textes**

Inscription Sans inscription

Housse Obturateur centrale

Protection Sans protection renforcée contre les contacts acci- dentels

Produit compatible avec basico encastré, basico monté en saillie