



WH11588305A

basico: Prise type 23 avec affichage d'état avec bornes enfichables/ Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 V

Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm²

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 36,7 mm

Profondeur de montage 7,5 mm

Hauteur 46 mm

Largeur 58 mm

Profondeur 44,2 mm

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Brillant

Matière Duroplast

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 1

Textes

Inscription Sans inscription

Housse Obturateur centrale

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Produit compatible avec basico encastré, basico monté en saillie