



WH11592200A

basico: Prise type 15 avec bornes à vis avec face pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Raccordement

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm²

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 42 mm

Profondeur de montage 7 mm

Hauteur 52 mm

Largeur 58 mm

Profondeur 49 mm

Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Mat

Matière Duroplast

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de connexion / prise Raccordement borne à vis

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 15

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Housse	Obturateur centrale
--------	---------------------

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts acci- dentels
------------	--

Produit compatible avec	basico encastré, basico monté en saillie
-------------------------	--