



WH11592205A

**basico: Prise type 15 avec bornes à vis avec face pour combinaison Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Raccordement**

Section du conducteur 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 42 mm

Profondeur de montage 7 mm

Hauteur 52 mm

Largeur 58 mm

Profondeur 49 mm

**Matière**

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Duroplast

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Connectivité**

Type de connexion / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 15

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

---

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Capacité**

---

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Textes**

---

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

---

Housse	Obturbateur centrale
--------	----------------------

---

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts acci- dentels
------------	--

---

Produit compatible avec	basico encastré, basico monté en saillie
-------------------------	--