



WH11600700A

**basico: T13 SIDOS RCCB 30mA/ bornes enfichables avec face pour combinaison Blanc**

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Tension

Tension nominale 230 V

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

##### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 38,8 mm

Profondeur de montage 17,2 mm

Hauteur 60 mm

Largeur 60 mm

Profondeur 56 mm

##### Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Matière Duroplast

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

##### Équipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

##### Capacité

Nombre de modules 1

Produit compatible avec basico encastré, basico monté en saillie