



basico: T13 SIDOS RCCB 30mA / bornes enfichables avec face pour combinaison Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Tension

Tension nominale 230 V

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 38,8 mm

Profondeur de montage 17,2 mm

Hauteur 60 mm

Largeur 60 mm

Profondeur 56 mm

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Matière Duroplast

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Capacité

Nombre de modules 1

Produit compatible avec basico encastré, basico monté en saillie

WH11600705A