



WH11600800B

basico ENC: T23 SIDOS RCCB 30mA + Plaque de fixat. + cuvette frontal Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Tension

Tension nominale 230 V

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 23

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 38,8 mm

Profondeur de montage 17,2 mm

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 56 mm

Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Matière Duroplast

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Capacité

Nombre de modules 1

