



WH11600800B

**basico ENC: T23 SIDOS RCCB 30mA + Plaque de fixat. + cuvette frontal Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 23

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 38,8 mm

Profondeur de montage 17,2 mm

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 56 mm

**Matière**

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Matière Duroplast

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

**Capacité**

Nombre de modules 1

