



WH11600805B

**basico ENC: T23 SIDOS RCCB 30mA + Plaque de fixat. + cuvette frontale Noir**

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Tension

Tension nominale 230 V

#### Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 23

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 38,8 mm

Profondeur de montage 17,2 mm

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 56 mm

#### Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Matière Duroplast

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

#### Capacité

Nombre de modules 1

