



WH20100400A

**kallysto S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumin.) + plaque frontal combin. Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque de recouvrement centrale  
Élément de base avec plaque d'adaptateur

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 2

**Dimensions**

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande Poussoir double

**Textes**

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

---

Éclairage

Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle

---

Type de commutation

Double interrupteur va-et-vient S1